



Kontaktní pasta "Alu-Plus"

Při použití plných hliníkových vodičů v pružinových svorkách WAGO je nutné použít kontaktní pastu "Alu-Plus".

Kromě toho dbejte na to, aby byl jmenovitý proud přizpůsoben nižší vodivosti hliníkových vodičů:

2,5 mm² = 16 A

4 mm² = 22 A

Stříkačka

Obsah: 20 ml kontaktní pasty "Alu-Plus"

Obj. č.: 249-130

Počet kusů v obalové jednotce: 20 (4 x 5)

Oblasti použití

Kontaktní pasta "Alu-Plus" WAGO pro spolehlivé zapojení plných hliníkových vodičů o průřezu do 4 mm² do pružinových svorek WAGO. Čištění a mazání hliníkového vodiče není nutné, neboť kontaktní pasta WAGO "Alu-Plus" se místo toho pomocí praktické stříkačky přímo vstříkne do otvoru pro zavedení vodiče svorek WAGO.

V případě viditelně zbarvených, korodujících vodičů je však zapotřebí dodatečného mechanického očištění!

Poté lze snadno připojit neošetřené plné hliníkové vodiče (u vícepólových svorek také smíšeně s měděnými vodiči).

WAGO "Alu-Plus"

- Při upevňování automaticky ničí zoxidovanou vrstvu
- Zabraňuje opětovné oxidaci kontaktního místa
- Zabraňuje elektrolytické korozi mezi hliníkovými a měděnými vodiči (v jedné svorce)
- Zajišťuje dlouhodobou ochranu proti korozi

Pastu WAGO "Alu-Plus" lze samozřejmě před zapojením svorek dodatečně nanést po celé ploše na hliníkový vodič.